

CK4

cleankeys®



AVANTAGES

- Face avant en verre Gorilla® entièrement plate
- Possibilité de nettoyage et désinfection pour garder un excellent niveau d'hygiène
- Toutes les touches standards avec un touchpad intégré
- Sensibilité et volume ajustables indépendamment
- Touche de verrouillage pour désactivation du clavier
- Différents designs possibles
- Montage VESA à l'arrière en option

INFORMATIONS TECHNIQUES



Type de boîtier :	Clavier en boîtier de table	Température d'utilisation :	de 0 °C à +60 °C
Technologie des touches :	Capacitive	Température de stockage :	de -40 °C à +65 °C
Nombre de touches :	103	Matière du boîtier :	Plastique
Interface :	USB	Matière de la face avant :	Verre Gorilla® de 0.8 mm
Type de pointeur :	Touchpad	Dimensions du clavier :	470 x 167 x 25.4 mm
Niveau de protection :	Résistant aux éclaboussures	Touches spéciales :	Pause, Sensibilité, Volume
Force d'appui :	0 N	Certifications :	CE, FCC Part 15 Subpart B

RÉFÉRENCES PRODUITS


Code Article	Désignation produit	Interface	Version de pays
KR23210	TKR-103-TOUCH-KGEH-VESA-WHITE-USB-DE	USB	Allemand
KR23211	TKR-103-TOUCH-KGEH-VESA-WHITE-USB-US/EU	USB	QWERTY US
KR23212	TKR-103-TOUCH-KGEH-VESA-WHITE-USB-CZ	USB	Tchèque
KR24222	TKR-103-TOUCH-KGEH-VESA-WHITE-USB-FR-NX6010	USB	Français
KR23214	TKR-103-TOUCH-KGEH-VESA-WHITE-USB-CH	USB	Suisse
KR23215	TKR-103-TOUCH-KGEH-VESA-WHITE-USB-SKAN	USB	Scandinave
KR23216	TKR-103-TOUCH-KGEH-VESA-WHITE-USB-US/ARAB	USB	QWERTY Arabe
KR23217	TKR-103-TOUCH-KGEH-VESA-WHITE-USB-UK	USB	QWERTY UK
KR23218	TKR-103-TOUCH-KGEH-VESA-WHITE-USB-IT	USB	Italien

Autres versions de pays disponibles sur demande.

PLANS MÉCANIQUES



FONCTIONNALITÉS DES TOUCHES SPÉCIALES :



— — — - Série de 8 LEDs pour informer du verrouillage et des réglages du volume et de la sensibilité

La sensibilité peut être réglée comme suit (Niveau 1 : le moins sensible - Niveau 4 : le plus sensible) :

Niveau 1	○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○
Niveau 2	○ ○ ● ● ● ● ○ ○
Niveau 3	○ ● ● ● ● ● ● ○
Niveau 4	● ● ● ● ● ● ● ●

Le volume peut être réglée comme suit (Niveau 1 : Aucun son - Niveau 5 : le plus fort) :

Niveau 1	● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Niveau 2	● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○
Niveau 3	● ● ● ○ ○ ○ ○ ○
Niveau 4	● ● ● ● ● ● ○ ○
Niveau 5	● ● ● ● ● ● ● ●

FONCTION PAUSE

Presser la touche  pendant environ 2 secondes. La barre d'état va clignoter. Quand les 8 LEDs sont allumées, le clavier est verrouillé. Pour le déverrouiller, presser à nouveau la touche  pendant environ 2 secondes et attendre que les 8 LEDs s'éteignent. Le clavier est à nouveau fonctionnel.

NETTOYAGE

Vous pouvez nettoyer la surface en verre avec des agents nettoyants et désinfectants standards. La résistance chimique de la surface en verre peut varier en fonction de la concentration de la solution et des conditions environnementales particulières. Nous vous recommandons donc de vérifier soigneusement vos agents nettoyants et désinfectants pour savoir si ils affectent les surfaces en verre.

MODIFICATIONS PERSONNALISÉES

- Ajout d'un logo / marque (1-4 couleurs)
- Nouvelle version de pays
- Personnalisation possible de l'interface graphique
- Réduction de la longueur du câble possible
- Modification des codes géographiques (HID-Standard)



GETT Gerätetechnik GmbH
représentée en France par :

NICONIX
GETT Premium Partner
ZAC Pôle Actif - 4, allée du Piot
30660 Gallargues Le Montueux
France
Tél. : +33 4 66 74 18 73